

**DC.T 11T308, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T308 KW10 Type: KW10

Spånbryder: AH

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	AH
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 300 m/min
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o

Type	KW10
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning