

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 36,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 36,5
GTIN	4045197697448
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 110509.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Skaft-Ø D _s	40 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110509
Nyttelængde L ₁	185 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 15IP (2,8 Nm)

Skaftlængde L_s	68 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	36,5
til tomme- \varnothing	1 7/16 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	212 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	5xD
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239700 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP