

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	18 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
ISO-kode holder	SSSCR/L 1212F09
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skaftstørrelse	12 mm
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500