

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 42mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234015 42     |
| GTIN                | 4045197697554 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Anvendelse reklametekst:**

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 130511.

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt        | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 40 mm                |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 210 mm               |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511          |
| Antal skær Z               | 1                    |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Skaftlængde $L_s$                                 | 68 mm                   |
| Serie   | Power Drill             |
| Nominel $\varnothing D$                           | 42                      |
| til tomme- $\varnothing$                          | 1 21/32 tommer          |
| Maks. justeringsgrænse $V_{max}$                  | 0,25 mm                 |
| Udhængslængde $L_A$                               | 239 mm                  |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB6535                  |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB6640                  |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB630                   |
| Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant | HB6810                  |
| Boreddybde for vendepladebor op til               | 5xD                     |
| Skaft   | ISO 9766                |
| Bor anvendelse                                    | Betinget centrerboring  |
| Bor anvendelse                                    | Betinget skrå forboring |
| Bor anvendelse                                    | Betinget tværboring     |
| Bor anvendelse                                    | Betinget pakkeboring    |
| Bor anvendelse                                    | Betinget skrå udgang    |
| Bor anvendelse                                    | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                                  | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                              | HPC                     |
| Produkttype                                       | Vendepladebor           |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP                         | 239700 20IP |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm     | 659874 50   |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600