

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Plattestørrelse	10 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	15 mm
Underlægsplade	269005 11
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	20,3 mm
ISO-kode holder	SRDCN 2020K10
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 11

269005 11

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500