

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
ISO-kode holder	SSSCR/L 1616H09
Skrue til underlagsplade	269013 2
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	269005 12
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Underlagsplatte Type 12	269005 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500