



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 18 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 18
GTIN	4047109047143
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde L_A : 60 mm

Skaft-Ø D_s : 25 mm

Skaftlængde L_s : 56 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 060306 18-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306 18-..
Nyttelængde L_1	36 mm

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Skaftlængde L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	18
Samlet længde L	116 mm
Udhængslængde L _A	60 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0