

**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	SRDCN 2525M10
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	10 mm
Underlægsplade	269005 11
Funktionsbredde $L_4$ , neutrale holdere	17,5 mm
Udhængslængde $L_1$ , neutrale holdere	20,3 mm
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Samlet længde $L$ , neutrale holdere	150 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel $\kappa$	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underlagsplatte Type 11	269005 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500