

Garant**SCGT 09T302, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 09T302
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning