

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/10mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SRGCR/L 1616H10
Hovedlængde L ₁	15,5 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Plattestørrelse	10 mm
Underlægsplade	269005 11
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Skrue til underlagsplade	269013 2
Samlet længde L	100 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Underlagsplatte Type 11

269005 11

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500