

LOCTITE**Lim, Type: 3450**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083260 3450
GTIN	5010266007694
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

5-minutter 2K epoxy-klæbemiddel (1:1) 25ml

2-komponent-epoxy-klæbemidlet hærdes efter blandingen ved stuetemperatur. På metalflader udvikler den en stor styrke. Klæbemidlet er velegnet til ru og dårligt passende overflader af metal, keramik, termoflader eller træ på grund af dets spaltningsevne.

Farligt gods klasse: 9

Kemisk basis: Epoxyharpiks

Temperaturanvendelsesområde: -55 °C

Håndfasthed efter: 4 - 6 min

Træktværkraft: 25 N/mm²

Farve: grå

Påfyldningsmængde: 25 g

Teknisk beskrivelse

Træktværkraft	25 N/mm ²
Producentbetegnelse	LOCTITE EA 3450
Dynamisk viskositet	35000 mPas

UN-nummer	UN3082
Påfyldningsmængde	25 g
Bearbejdningstid	300 s
Hårdhed iht. Shore A	68
Bearbejdningstemperatur	-2 - 22 °C
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Kemisk basis	Epoxyharpiks
Temperaturanvendelsesområde	-55 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Farligt gods klasse	9
egnet til materiale	Metal
Farve	grå
Form	Pasta
Tæthed	1,7 g/cm ³
Funktionsstyrke efter	15 min
Håndfasthed efter	4 - 6 min
Maks. spaltemål	5 mm
Produkttype	Tokomponent-lim