

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Underlægsplade	269005 12
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 2020K09
Skrue til underlagsplade	269013 2
Hovedlængde L ₁	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 12

269005 12

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500