

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RC.X 1204
Underlægsplade	269005 10
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	16 mm
ISO-kode holder	SRDCN 2020K12
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	20,3 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 10

269005 10

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500