

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269005 9
Hovedlængde L <sub>1</sub>	27 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 5
ISO-kode holder	SSSCR/L 2020K12
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 9

269005 9

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500