

Garant**SOGX 060305, HB630, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,05 - 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060305
Type	HB630
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,16 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		