

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
passende vendeskærsplatter	RC.X 1204
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 10
Plattestørrelse	12 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	20,3 mm
ISO-kode holder	SRDCN 2525M12
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	18,5 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 10

269005 10

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500