

**Garant****Stikplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273505 6
GTIN	4067263125235
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,3 mm
Stikbredde W	6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB9140
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		