



Værkstedsskydelære i let konstruktion, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412770 300
GTIN	4067263118947
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Værkstedsskydelære i **let konstruktion. Parallaxsefri aflæsning** med maksimal kontrast takket være den hvide skalering på en sort overflade. Optimale førings- og glideegenskaber takket være indvendigt liggende, dobbelt prismeføring. Udskiftelige målekæber i rustfrit, hærdet stål, finslebne.

Specialtilbehør:

Målekæbe 125 mm, 150 mm.

Teknisk beskrivelse

Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Nonius	1/20
Fejlgrænse	0,05 mm
Kalibrering	A1
Kæbelængde	90 mm
Emballage	Stabil boks
Måleområde	0 - 300 mm
Vægt	0,5 kg
Måleværktøj	analog

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Træetui til skydelære-størrelse 300 mm	415330 300
--	------------