



Værkstedsskydelære i let konstruktion, Måleområde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412770 500
GTIN	4067263118954
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Værkstedsskydelære i **let konstruktion. Parallaxefri aflæsning** med maksimal kontrast takket være den hvide skalering på en sort overflade. Optimale førings- og glideegenskaber takket være indvendigt liggende, dobbelt prismeføring. Udskiftelige målekæber i rustfrit, hærdet stål, finslebne.

Specialtilbehør:

Målekæbe 125 mm, 150 mm.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	90 mm
Kalibrering	A1
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Fejlgrænse	0,07 mm
Vægt	0,6 kg
Emballage	Stabil boks
Måleområde	0 - 500 mm
Norm	Fabriksstandard
Nonius	1/20
Måleværktøj	analog

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500

Tilbehør

Træetui til skydelære-størrelse 500 mm	415330 500
--	------------