



Værkstedsskydelære i let konstruktion, Måleområde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412770 200
GTIN	4067263118930
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Værkstedsskydelære i **let konstruktion. Parallaxefri aflæsning** med maksimal kontrast takket være den hvide skalering på en sort overflade. Optimale førings- og glideegenskaber takket være indvendigt liggende, dobbelt prismeføring. Udskiftelige målekæber i rustfrit, hærdet stål, finslebne.

Specialtilbehør:

Målekæbe 125 mm, 150 mm.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,4 kg
Norm	Fabriksstandard
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Kæbelængde	90 mm
Nonius	1/20
Fejlgrænse	0,05 mm
Kalibrering	A1
Emballage	Stabil boks
Måleområde	0 - 200 mm
Måleværktøj	analog

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Træetui til skydelære-størrelse 200 mm	415330 200
--	------------