

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	269005 9
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 2525M12
Skaftstørrelse	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Hovedlængde L ₁	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 9

269005 9

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500