

**Garant****GARANT Master Steel HT konusforsænersæt med 3 spændeflader nr. 150352 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 150356 5      |
| GTIN                | 4067263125594 |
| Artikelklasse       | 15B           |

## Beskrivelse

### Udførelse:

Konusforsænersæt **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

### Indhold:

1 forsænkere af hver: Str. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

### Bemærk:

Kassette tom til 5 forsænkere, se nr. 150368 5 varegruppe 15.

## Teknisk beskrivelse

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Antal forsænkere         | 5            |
| Antal skær Z             | 3            |
| Serie                    | Master Steel |
| Belægning                | TiAlN        |
| Konusforsænerspidsvinkel | 90 grader    |
| Skæremateriale           | HSS E        |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Skalainddeling for forsænkingskær | ulige                       |
| Norm                              | DIN 335 C                   |
| Skaft                             | Tre-spændefladeskaft med h9 |
| Farvering                         | rød                         |
| Produkttype                       | Trin- og konusforsænker     |

### Brugerdata

|                                     | Egnet til      | $V_c$    | ISO-kode |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner)        | betinget egnet | 72 m/min | N        |
| Alu > 10% Si                        | betinget egnet | 58 m/min | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>        | egnet          | 42 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>        | egnet          | 35 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>        | egnet          | 31 m/min | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>       | egnet          | 19 m/min | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>       | egnet          | 15 m/min | P        |
| TOOLOX 33                           | egnet          | 14 m/min | H        |
| TOOLOX 44                           | egnet          | 13 m/min | H        |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 10 m/min | H        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>        | betinget egnet | 17 m/min | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>        | betinget egnet | 13 m/min | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>          | betinget egnet | 10 m/min | S        |
| GG (G)                              | egnet          | 29 m/min | K        |
| Olie                                | betinget egnet |          |          |
| våd, maksimal                       | egnet          |          |          |
| tør                                 | betinget egnet |          |          |

### Tilbehør

Tom kassette Til antal forsænkere 5

150368 5