

**Garant****GARANT Master Steel HT konusforsænersæt med 3 spændeflader nr. 150352 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 6**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 150356 6      |
| GTIN                | 4067263125600 |
| Artikelklasse       | 15B           |

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Konusforsænersæt **i kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

**Indhold:**

1 forsænker af hver: str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Bemærk:**

Kassette tom til 5 forsænkere, se nr. 150368 5 varegruppe 15.

## Teknisk beskrivelse

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Antal skær Z             | 3            |
| Antal forsænkere         | 6            |
| Serie                    | Master Steel |
| Belægning                | TiAlN        |
| Konusforsænerspidsvinkel | 90 grader    |
| Skæremateriale           | HSS E        |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Skalainddeling for forsænkingskær | ulige                       |
| Standard                          | DIN 335 C                   |
| Skaft                             | Tre-spændefladeskaft med h9 |
| Farvering                         | rød                         |
| Produkttype                       | Trin- og konusforsænker     |

### Brugerdata

|                                     | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner)        | betinget egnet | 72 m/min       | N        |
| Alu > 10% Si                        | betinget egnet | 58 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>        | egnet          | 42 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>        | egnet          | 35 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>        | egnet          | 31 m/min       | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>       | egnet          | 19 m/min       | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>       | egnet          | 15 m/min       | P        |
| TOOLOX 33                           | egnet          | 14 m/min       | H        |
| TOOLOX 44                           | egnet          | 13 m/min       | H        |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 10 m/min       | H        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>        | betinget egnet | 17 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>        | betinget egnet | 13 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>          | betinget egnet | 10 m/min       | S        |
| GG (G)                              | egnet          | 29 m/min       | K        |
| Olie                                | betinget egnet |                |          |
| våd, maksimal                       | egnet          |                |          |
| tør                                 | betinget egnet |                |          |

### Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| GARANT Master Steel HT præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm | 150352 10,4 |
| GARANT Master Steel HT præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm | 150352 16,5 |
| GARANT Master Steel HT præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm | 150352 20,5 |
| GARANT Master Steel HT præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 25 mm   | 150352 25   |
| GARANT Master Steel HT præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm  | 150352 6,3  |
| Tom kassette Til antal forsænkere 5  | 150368 5    |