



## Digital kraftmåler, Måleområde: 0-10kN



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479131 0-10
GTIN	4067263130307
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med digitalt manometer. Det robuste, enkle mekaniske design gør den ideel til barske driftsforhold. 4 1/2-cifret display med baggrundsbelysning til direkte visning af kraftværdien muliggør optimal aflæsning af kraftværdien.

en ekstra grafvisning med slæbeviserfunktion viser tendensen for den øjeblikkelige nominelle belastning. Min. / Maks.-hukommelse og tarafunktion kan hentes uafhængigt af hovedvisningen. For at sikre interferensfri dataoverførsel er CPG1200 udført med et Micro-USB-interface; 3x monteringsgevind M5 i bunden af huset.

#### Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

#### Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, 3 batterier nr. 081561 str. LR6, kalibreringsprotokol og kuffert.

### Teknisk beskrivelse

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Højde, kraftføler	30 mm
Måleområde	0 - 10 kN
Fejlgrænse	±0,5 % fra måleområdets slutværdi ±1 ciffer %
Ø kraftføler	75 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Tallenes trinværdi	0,01 kN
Ø stempel	45 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Display med baggrundsbelysning	ja
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Kraftmåler