

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab til skuffer, til anvendelse med kran, 36×24G, Type / antal skuffer: 5/0**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 40×28G, til anvendelse med kran, passende til skuffer 36×24G. Med 4 roterende øjer til fastgørelse af lastkrog. Med to låsestænger til sikker transport; kan låses med hængelås (medfølger ikke; hængelås med en bøjlediameter på maks. 6 mm er velegnet). Med 4 U-profil-fødder til transport med en løftevogn, med adgang både foran og på siden. Yderst robust og forstærket rammekonstruktion af pladestål. Passende skuffer finder du under nr. 931356.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, dækplade antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Kun delvist egnet til udendørs brug; bør ikke udsættes for vejrlig indflydelse.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1020 mm
Dybde	793 mm
Højde	1250 mm

Dybde i G	28
Bredde i G	40
Nyttehøjde	900 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------