

Garant GRIDLINE

## Værktøjsskab komplet med skuffer, til anvendelse med kran 200 kg, 36×24G, Type / antal skuffer: 5/6



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 932411 5/6    |
| GTIN                | 4067263118190 |
| Artikelklasse       | 9GK           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komplet bestykt værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Med 4 roterende øjer til fastgørelse af lastkrog. Med to låsestænger til sikker transport; kan låses med hængelås (medfølger ikke; hængelås med en bøjlediameter på maks. 6 mm er velegnet). Med 4 U-profil-fødder til transport med en løftevogn, med adgang både foran og på siden. Yderst robust og forstærket rammekonstruktion af pladestål. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

#### Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og dækpladefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035. Dækpladen kan ikke konfigureres; er altid lysegrå RAL 7016.**

#### Advarsel:

Kun delvist egnet til udendørs brug; bør ikke udsættes for vejrlig indflydelse.

#### Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet, og låsestænger skal være låst.

## Teknisk beskrivelse

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Skuffer, nytte dybde               | 600 mm   |
| Nytte højde                        | 900 mm   |
| Skuffer, nytte dybde i G           | 24   |
| Højde                              | 1250 mm  |
| Skuffer, nytte flade i G           | 36×24  |
| Skuffer, nytte bredde              | 900 mm   |
| Antal skuffer                      | 6  |
| Bredde                             | 1020 mm  |
| Skuffer, nytte bredde i G          | 36   |
| Dybde                              | 793 mm   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne      | 200 kg   |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 %  |
| Skuffeudtræk                       | Udtræksspærre  |
| Højdeindstilling i intervaller     | 25 mm  |
| Cylinderlås                        | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab               | 36×24G   |
| Produkttype                        | Værktøjskab  |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Låseblænde til GridLine Type HU21  | 914227 HU21 |
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg<br>Skuffefronthøjde 100 mm | 931356 100  |
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg<br>Skuffefronthøjde 125 mm | 931356 125  |
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg<br>Skuffefronthøjde 200 mm | 931356 200  |

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg  
Skuffefronthøjde 300 mm

931356 300

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg  
Skuffefronthøjde 75 mm

931356 75

Værktøjsskab til skuffer, til anvendelse med kran Type /  
antal skuffer 5/0

932400 5/0