



## Handskepar 8700 ESD 3D, Handskestørrelse: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094535 7
GTIN	4059904195233
Artikelklasse	09H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**8700 ESD 3D.** Meget **følsom** og **skridsikker** med unik **komfort** takket være 3D-PASFORM. **Tochscreen-kompatibel.** Testet for hudkompatibilitet og certificeret i henhold til Oeko-Tex® Standard 100. Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C i 15 sekunder. Antistatisk handske egnet til **ESD-anvendelser.**

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420  
EN 16350

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

### Teknisk beskrivelse

Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II

Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	1
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Anvendelse	flergangsbrug
Standard	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU-nitrilskum
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Produkttype	ESD-handsker