

Garant**SOGX 070306, HB6535, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234052 ST900
GTIN	4045197697721
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,08 - 0,14 mm/o

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 070306
Type	HB6535
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,08 - 0,14 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	M
CuZn	betinget egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	egnet		