



## Digitalt måleuret med Bluetooth Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digitalt måleuret med kombineret skala- og talvisning (talhøjde 10 mm) samt mekaniske tolerancemærker. Display/tastatur kan drejes med op til 270°.

#### Funktion:

Nulstilling/forudindstilling, output af målte værdier, omskiftelig tælleretning. Låsbart tastatur, standby-tilstand. Definition af de nedre og øvre tolerancer, dynamisk måling min./maks. / maks-min., valg Ref 1 eller Ref 2 (forudindstillet og gemt tolerance), multiplikationsfaktor, tastaturlås, dataudgang, valg af opløsning (0,01 eller 0,001 mm).

Med integreret Bluetooth. IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støv aflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498928, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.

### Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
------------------------	------

Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Batteritype	Knapcellebatteri
Antal medfølgende batterier	1
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Husets tykkelse	33 mm
Kabinet-Ø	59,8 mm
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Serie	DIALTRONIC
Måleområde	0 - 12,5 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	C1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Cifferhøjde	10 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

**Tilbehør**

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10