



## Vinkelslibere Akku, Type: 71221661



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

FEIN 18 V-batteri-vinkelsliber med AMPShare-batteriteknologi, til effektiv skæring, slibning og afgratning ved monteringsopgaver.

- **Den nye FEIN Power Drive-motor, som er afkoblet fra huset, giver jævn drift og drift med lave vibrationer.**

Kraftig og robust vinkelsliber med vedligeholdelsesvenlig Fein Power Drive-motor.

- **Elektronisk forvalg af omdrejningstal.**

#### Leveringsomfang:

**Uden batterier og uden lader.** Inklusive beskyttelsesskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, L-BOXX.

#### Bemærk:

Passende batterier findes under nr. 073856 – 073858, og startsæt under nr. 073863 – 073867

### Teknisk beskrivelse

Vægt	2 kg
Genstartsspærre	ja
Kickbackstop	nej
Batteritype	Lithium-ion

Energiforsyning	Akkudrevet
Overbelastningssikring	ja
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Blød opstart	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Dødemandskontakt	nej
Maks. vibration iht. EN	5 m/s <sup>2</sup>
Batterispænding	18 V
Maks. skæredybde	25 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Producentbetegnelse	CCG18-125-12 AS
maks. omdrejningstal	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Vinkelslibere