



Vinkelslibere Akku, Type: 71221561



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Støvresistent og kraftfuld 18V AMPShare batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsopgaver ved monteringsarbejde. Dobbelt så høj produktivitet - op til 50 % flere snit end med det tidligere system takket være den perfekte kombination af kraftfuld maskine og kraftfuldt ProCORE-batterisystem. Holdbar og robust takket være det helt lukkede motorhus. Dette beskytter motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv. Innovative køleribber sikrer optimal køling, herunder temperaturovervågning.

· **Elektronisk forvalg af omdrejningstal.**

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive beskyttelseskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, L-BOXX.

Bemærk:

Passende startsæt finder du under nr. 073863– 073867.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Genstartsspærre	ja
Producentbetegnelse	CCG18-115-12 AS

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. skæredybde	25 mm
Batteritype	Lithium-ion
Vægt	2 kg
Maks. vibration iht. EN	3,7 m/s ²
Maks. skive-Ø	115 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Omdrejningstalområde	2500 - 8500 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Produkttype	Vinkelslibere