

**Kompakt vinkelsliber, Type: 7222906023****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | 077111 7222906023 |
| GTIN | 4014586900346 |
| Artikelklasse | 03F |

Beskrivelse**Udførelse:**

FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

Leveringsomfang:

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Kabellængde | 4 m |
| Maks. skæredybde | 35 mm |
| Maks. vibration iht. EN | 6 m/s ² |
| Dødemandskontakt | nej |
| maks. omdrejningstal | 11500 min ⁻¹ |
| Energiforsyning | Med kabel |

| | |
|---------------------|--------------|
| Vægt | 2,4 kg |
| Netfrekvens | 50 Hz |
| Producentbetegnelse | CG17-125 |
| Bemærk | kort model |
| Blød opstart | ja |
| Maks. skive-Ø | 125 mm |
| Genstartsspærre | ja |
| Netspænding | 230 V |
| Effektforbrug | 1700 W |
| Produkttype | Vinkelsliber |