

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 44mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 44
GTIN	4045197697592
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Skaft-Ø D _s	40 mm
Antal skær Z	1
Nyttelængde L ₁	220 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511

Skaftlængde L_s	68 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	44
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	250 mm
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600