

**Kompakt vinkelsliber, Type: 7222896023****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Artikelklasse	03F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.**

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

**Leveringsomfang:**

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. vibration iht. EN	6 m/s <sup>2</sup>
Maks. skive-Ø	125 mm
Genstartsspærre	ja
Dødemandskontakt	nej
Effektforbrug	1400 W
Producentbetegnelse	CG14-125V

Netspænding	230 V
Netfrekvens	50 Hz
Energiforsyning	Med kabel
Bemærk	Omdrejningstal-elektronik
Kabellængde	4 m
maks. omdrejningstal	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Maks. skæredybde	35 mm
Vægt	2,3 kg
Produkttype	Vinkelsliber