

REMS

»EVA Set R« skæreklemme komplet med kasse af stålplade, Type: 3/8-1.1/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Artikelklasse	84B

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærehovedet kan hurtigt udskiftes, da det blot skal stikkes ind i skraldehovedet, der er forsynet med hurtiglås. Skærehoveder med lang rørføring og præcist indstillede skærekæber. Skærekæberne er særdeles slidstærke og kan udskiftes. Skralde kan reverseres til højre- og venstreløb. Hvis skærekæberne vendes, er der også mulighed for gevindskæring tæt på væggen (korte, installerede rørstudser). Ikke egnet til VA-rør.

Anvendelse:

Som handy og let klup til at tage med på byggepladsen. **Med den lille hoved-Ø er det muligt at arbejde på steder med begrænset plads.**

Passer til:

Whitworth-rørgevind iht. DIN 10226 **konisk 1:16.**

Indhold:

Tilhørende skærehoveder hver 1 stk.
(til Whitworth-rørgevind): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 tomme
Skraldearm: 1 stk.

Bemærk:

Følgende dele kan fås enkeltvis på forespørgsel:

- **Skraldearm.**
- **Komplette skærehoveder med kæber samt reservekæber.**

Ved bestilling angives den ønskede størrelse.

Teknisk beskrivelse

Whithworth-rørgevindskærehoved	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tommer
Antal skraldearme	1
Norm	DIN EN 10226
Emballage	Stålkuffert
Produkttype	Klup

Tilbehør

Skraldearm „Central“ Type C1.1/4	820600 C1.1/4
Skærehoved med kæber Gevindtype R1.1/4	820650 R1.1/4
Transportkasse i stålplade til gevindklup „Central“ Type C1.1/4	820620 C1.1/4
Skærehoved med kæber Gevindtype R3/4	820650 R3/4
Skærehoved med kæber Gevindtype R3/8	820650 R3/8
Skærehoved med kæber Gevindtype R1/2	820650 R1/2
Skærehoved med kæber Gevindtype R1	820650 R1