

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
Hovedlængde L ₁	18 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 1212F09
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
