



Digital tilbageslagshårdhedstester1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495024 1
GTIN	2050002078604
Artikelklasse	49G

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kabinet af eloxeret aluminium. Analyse iht.DIN 50156 og ASTM A956 i Rockwell HRC og HRB, Vickers HV, Brinell HB og trækstyrke for stål. Apparatet kan anvendes i vilkårlig placering (vandret, stigende, faldende...). Intern hukommelse til >1.000.000 måleværdier, USB-interface til dataoverførsel til USB-nøgle.

Nøjagtighed:

±4 HL (0,5 % ved 800 HL).

Leveringsomfang:

Inklusive slagenhed type D, hårdhedssammenligningsblok, USB-datakabel, rengøringsbørste, transportkuffert, lader og producentcertifikat.

Specialtilbehør:

Støttinge til buede flader, testblokke med DAkKS-certifikat og slagenheder af typen DC, DL, D +15, C og G på forespørgsel.

Reservedel:

Forbindelseskabel til slagenhed 495023.

Teknisk beskrivelse

Vægt	430 g
------	-------

Datablad

Minimumvægt for testobjekt	2,5 kg
Bredde	84 mm
Længde	154 mm
Højde	23 mm