

Garant**GARANT GreenPlus tekstil-værktøjsrygsæk, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	692210 1
GTIN	4067263125624
Artikelklasse	61G

Beskrivelse**Udførelse:**

De nye **GARANT GreenPlus tekstiltasker** kombinerer det bedste fra 2 verdener: De er yderst bæredygtige og har samtidigt en høj bærekraft, fremragende ergonomi, holdbarhed, maksimal tilgængelighed og optimal fleksibilitet. De produceres i henhold til de omfattende og strenge standarder i **bluesign®**-systemet under hensyntagen til mennesker, miljø og ressourcer. Træf et bevidst valg, og vær med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Med et optimeret polstringssystem for endnu mere ergonomisk bærekraft.

Tekstil-værktøjsrygsæk med 2 hovedrum:

- **Et hovedrum med 2 indvendige lommer, en robust værktøjstavle med 32 indstikslommer og en aflåselig lynlås.**
- **Et hovedrum med 2 separate, polstrede rum til bærbare computere op til 15 tommer og tablets og en aflåselig lynlås.**

Forlomme på rygsækken med lomme til mobiltelefon og visitkort, penneløkker, nøgleholder og 2 opbevaringsrum. Lille forlomme med orange lynlås. Med kompressionsrem i siden til volumenreduktion, således at vægten kan bæres så tæt på kroppen som muligt, og ekstra udstyr kan fastgøres udvendigt. Anatomisk formet skulderrem og polstret bæregreb. Med ergonomisk kropskontakt-rygsystem og brystrem til perfekt fordeling af belastningen og optimalt afbalanceret, sikker pasform. Stænkvandsbeskyttet bund med vandkant og 4 fødder. Med elastiske udvendige lommer og refleksstribe, der giver ekstra synlighed.

Materiale:

En kombination af 420 denier nylongarn og 200 dernier polyestergarn giver en imponerende slidstærk og let performance.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,3 kg
Udvendige mål, højde	470 mm
Udvendige mål, bredde	220 mm
Udvendige mål, længde	350 mm
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Type af værktøjsopbevaring	Indstikslommer
Produkttype	Værktøjstransportsystem