

Garant**Universal-rørskærer, til Ø op til: 54mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	818130 54
GTIN	4067263125129
Artikelklasse	81C

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt robust konstruktion til højeste belastninger. Rene og pålidelige snit af 4 føringsruller placeret på række.

Basisenhed af trykstøbt aluminium. Hurtig spindeljustering ved hjælp af skraldeprincip og fjederretur. Med reserve-skærehjul nr. 818110.

Fordel:

Lange standtider takket være **TiN-belagt** skærehjul. Kraft- og tidsbesparende arbejde takket være:

- **Ergonomisk håndgreb**
- **Let konstruktion**
- **Nålelejrede føringsruller og skærehjul**
- **Udtagelig håndafgrater med TiN-belagt S20-klinge.**

Anvendelse:

Multifunktionel anvendelse til skæring af VA-, aluminiums-, messing- og kobberør.

Reservedel:

Reserve-skærehjul nr. 818110.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	6 - 54 mm
Vægt	720 g
Skærehjul-Ø	19 mm
Skærehjul, boring	4,85 mm

Længde	220 - 280 mm
Skærehjul, bredde	6,2 mm
Højde	40 mm
Bredde	85 mm
Antal styreruller	4
Antal skærehjul	1
egnet til rørmateriale	VA
egnet til rørmateriale	Aluminium
egnet til rørmateriale	Messing
egnet til rørmateriale	Kobber
med skraldefunktion	nej
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Ekstra skærehjul	818110
Småhjulsbolt	819630
Styrerullesortiment med nåleleje16 dele	818035