

Garant**Værktøjssortiment 150 dele, Type: 692230****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	685000 692230
---------------------	---------------

GTIN	4067263125662
------	---------------

Artikelklasse	61H
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

GreenPlus værktøjstekstiltaske i høj kvalitet med praktisk professionelt værktøj som ledsager til dine daglige opgaver.

Leveringsomfang:

Sekskant-vinkeløglesæt, lang, med kuglehoved, 9 dele: 1 stk. nr. 627132 str. 9

Tangsortiment, 4 dele: 1 stk. nr. 700001 str. 4

Polygriptang: 1 stk. nr. 813501 str. 180

Skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150

Båndmål 3 m: 1 stk. nr. 461900 str. 3

Kunststof-tommestok 2 m: 1 stk. nr. 466200 str. 2

Hobbyknive: 1 stk. nr. 845020

Kombisaks med 2K-greb, lige: 1 stk. nr. 763030 str. 205

Bitholder-skruetrækker: 1 stk. nr. 676602 str. 30

Bitholder-skralde: 1 stk. nr. 676690 str. 1/4

Bitsortiment, 61 dele: 1 stk. nr. 676040

Skruetrækkersortiment, til ligekærv og krydskærv: 1 stk. nr. 666956 str. 4/2

Topnøglesortiment 1/4 tomme, 41 dele: 1 stk. nr. 630325 str. SD

Tekstilrulletaske til gaffelnøgler: 1 stk. nr. 614835 str. 10

Dobbelt gaffelnøgle: 1 stk. nr. 610600 af hver str. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Universalafgratere: 1 stk. nr. 839901 str. S10

Håndafgrater: 1 stk. nr. 150400 str. 12,4

Smedhammer: 1 stk. nr. 750110 str. 300

HM-universalborssæt, 7 dele: 1 stk. nr. 787078 str. 7

Pandelampe (HOLEX): 1 stk. nr. 081493 str. 300

Beskyttelsesbriller: 1 stk. nr. 096200 str. CLEAR

Opbevaring i: 1 stk. nr. 692230 str. 1

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.

Teknisk beskrivelse

Antal dele	150
Drivprofil	Kærvskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruestrækker
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Skruestrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Skruestrækker til TORX®-skruer med boring
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

LED-pandelampe batteri Type 300	081493 300
Komfortbeskyttelsesbrille Glastoning CLEAR	096200 CLEAR
Håndafgrater90° Udvendig Ø 12,4 mm	150400 12,4
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Båndmål Længde 3 m	461900 3

Tommestok i kunststof Længde 2 m	466200 2
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610600 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610600 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610600 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 17X19 mm	610600 17X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610600 18X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm	610600 20X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 22X24 mm	610600 22X24
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610600 8X9
Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugleforkromet Antal skruetrækkere 9	627132 9
Topnøglesortiment 1/4"-firkant41 dele Type SD	630325 SD
Værkstedsskruetrækkersortiment, 6 deleligekærv og Phillips Antal skruetrækkere 4/2	666956 4/2
Bits-sortiment61 dele	676040
Skruetrækkerholder til 1/4 tomme bitsmed magnet Klingelængde 30 mm	676602 30
Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 Type 1/4	676690 1/4
Tekstil-værktøjsskuldertaske Type 1	692230 1
Tangsortiment med grebsovertræk4 dele Antal tænger 4	700001 4
Smedehammer medSkaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g	750110 300
Kombisaks med tokomponent-greblige, åbningsviddeindstilling Hel længde 205 mm	763030 205
HM-universalborsæt Antal bor 7	787078 7
Polygriptang Hel længde 180 mm	813501 180
Afgrater / skraber Type S10	839901 S10
Universalkniv med tokomponent-grebmed 3 klinger, 18 mm	845020