

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
ISO-kode holder	SSSCR/L 1616H09
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 12
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 12	269005 12
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500