

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4 , neutrale holdere	6 mm
Udhængslængde L_1 , neutrale holdere	6 mm
Plattestørrelse	9 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Skaftstørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Samlet længde L , neutrale holdere	80 mm
ISO-kode holder	SSDCN 1212F09
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 12
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Underlagsplatte Type 12

269005 12

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500