

**Akku-stiksav, Type: 71360561****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Artikelklasse	03F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robuste og universelt anvendelige stiksave med metalgearhus og overbelastningsbeskyttelse. Akku-stiksav til metal og træ. Optimal kontrol takket være smalt stavgreb til præcise snit. Omdrejningstal og pendulslag kan indstilles enkeltvis.

**Bemærk:**

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 – 073840.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	2,1 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Maksimal savetykkelse, stål	12 mm
Geringsindstilling	ja
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja
Bemærk	lille omkreds af greb
Pendulslag	4-dobbelt

Konstruktion	Stavform
Maksimal savetykkelse, træ	150 mm
Producentbetegnelse	F-IRON Jig 26 AS
Maks. vibration iht. EN	8,1 m/s <sup>2</sup>
Slagtal	700 - 3000 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Sav