



Batteridrevet rundsav, Type: 71360461



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, batteridrevet rundsav i metal til hurtige og præcise koldsnit i plademetal, rør og profiler op til en skæredybde på 57 mm.

- **Manuel hastighedsjustering.**
- **Stor spånopsamlingstank.**
- **Dødmandskontakt, genstartbeskyttelse og temperaturlafbrydelse.**

Leveringsomfang:

Inklusive håndrundsavklinge, spånopsamlingsbeholder og L-BOXX. Uden akku og lader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Passende startsæt finder du under nr. 073863 - 073867.

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,05 kg
Maks. skæredybde 90°	57 mm
Savklinge-Ø	150 mm
maks. omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Batterispænding	18 V

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Udførelse	Metalrundsav
Producentbetegnelse	F-IRONCut57AS
Savklinge-borings-Ø	20 mm
Produkttype	Sav