

**Batteridrevet rundsav, Type: M12FCS442****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Artikelklasse	03L

Beskrivelse**Udførelse:**

M12 FUEL™ akku-rundsav med børsteløs POWERSTATE™ motor.

- **Magnesiumfod reducerer vægten og maksimerer holdbarheden.**
- **Indbygget støvblæser holder skærelinjen fri.**
- **LED-lys oplyser skærelinjen for bedre synlighed.**

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Teknisk beskrivelse

Vægt	7,8 kg
Udførelse	Rundsav
Maks. skæredybde 90°	44 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Producentbetegnelse	M12 FCS442 502X
Batteritype	Lithium-ion
Savklinge-borings-Ø	20 mm

Akku-kapacitet	5 Ah
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s ²
maks. omdrejningstal	3600 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Savklinge-Ø	140 mm
Batterispænding	12 V
Produkttype	Sav

Tilbehør

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC