

GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall med hjul, Type: M**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972890 M
GTIN	4067263126126
Artikelklasse	9GD

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabil, dobbeltvægget ESD-konform søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Stabil bundplade muliggør enkel opstilling og placering. **Elektrisk ledende hjul** med 4 hjul-Ø 125 mm, 2 med parkeringsbremse.

Leveringsomfang:

Kørbar GARANT Uni Line ESD Wall; ESD easyBin-beholder til genbrugsmaterialer nr. 972910 str. 25; ESD-åben opbevaringsboks nr. 972321 str. AB1 med GARANT easyFix-kasseholder; GARANT easyFix-værktøjsholder 90°, 100 mm lang; GARANT easyFix-værktøjsholder dobbelt 45°, 100 mm lang; GARANT easyFix-flaske/dåseholder med indvendig-Ø 90 mm.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Dybde	750 mm

Højde	2067 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Vægt	69 kg
Nyttebredde	600 mm
Bredde	600 mm
Bæreevne	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Rengøringsstation

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/972890-M>