

Garant GRIDLINE

ESD-værktøjsskab komplet med skuffer, 26×24G, Højde mm / model: 1000/6A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. **Inklusive ESD-jordingskabel.**

Lakering:

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

- **Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinetet.**
- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.**

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
ikke ESD-ledende komponenter	Alle kunststofdele

Datablad

Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Bredde	750 mm
Vægt	141 kg
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Nyttehøjde	900 mm
Antal skuffer	6
ESD-jordingskabel inklusive	ja
ESD-udstyr	ja
Højde	1000 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------