

Garant GRIDLINE

ESD-monteringsvogn til skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 685/0**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Montagevogn i 30×28G med hver 2 **ledende** faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm; drejelige hjul med bremse. Med 4-sidet forhøjet kant. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Til bestyknings med skuffer 26×24G nr. 972455.

Lakering:

Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.**
- **Jording foregår via hjul.**

Teknisk beskrivelse

Højde	685 mm
Jording	Jording via hjul
Kabinet åbent foroven	nej
Antal drejehjul med hjulbremse	2

Nyttehøjde	400 mm
Hjul-Ø	125 mm
ESD-udstyr	ja
Maks. bæreevne	600 kg
Dybde	700 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
med forhøjet kant	ja
ikke ESD-ledende komponenter	Alle kunststofdele
Bredde	750 mm
Vægt	55 kg
Skuffekabinet, nytte højde	400 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------