

Garant GRIDLINE

ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer, 26×24G, Højde: 700mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972450 700
GTIN	4067263126270
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet 30×28G, **ESD-ledende** iht. DIN EN 61340-5-1, passende til skuffer 26×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås. Passende skuffer finder du under nr. 972453.

Inklusive ESD-jordingskabel.**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.
- Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Bredde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ESD-udstyr	ja

ESD-jordingskabel inklusive	ja
Jording	Jordingstilslutning på huset
Bredde i G	30
Vægt	35 kg
Dybde i G	28
Højde	700 mm
Maks. bæreevne	4000 kg
ikke ESD-ledende komponenter	Alle kunststofdele
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------