

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd 50 kg, 26×24G,  
Skuffefronthøjde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972455 125
GTIN	4067263126379
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Bæreevne 50 kg.

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	26×24
Nyttebredde i G	26
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttedybde i G	24
Fronthøjde	125 mm

Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	650 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Nyttehøjde	100 mm
Vægt	15 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skuffe